

## Chiltern Invadex

### Duschklappsitze



Klappsitze mit gepolsterter Hufeisenöffnung W13SH/S (klein) W13MH/S (mittel) W13LH/S (groß)



Duschklappsitz mit Kunststoffbespannung W17



Gepolsterter Duschklappsitz mit ovaler Pflegeöffnung W13SAP (klein) W13MAP (mittel) W13LAP (groß)



Gepolsterter Duschklappsitz, durchgehend gepolstert W13FP



Klappsitz mit gepolsterter Hufeisenöffnung W13LSH/S (klein) W13LMH/S (mittel) W13LLH/S (groß)



Durchgehend gepolsterter Sitz mit Armstützen und Stützfüßen W19PFP  
Klappsitz mit gepolsterter Hufeisenöffnung W19PSH/S (klein) W19PMH/S (mittel) W19PLH/S (groß)  
Gepolsterter Duschklappsitz mit ovaler Pflegeöffnung W19PSAP (klein) W19PMAP (mittel) W19PLAP (groß)



Durchgehend gepolsterter Sitz mit Stützfüßen W13 LFP

Gepolsterter Duschklappsitz mit ovaler Pflegeöffnung W13ALSAP (klein) W13ALMAP (mittel) W13ALLAP (groß)



Nylonverstärkter Kunststoffstuhl mit Arm- und Rückenstütze W19



Klappsitz mit Kunststoffbespannung W18



Extrabreiter, durchgehend gepolsterter Klappsitz W14LFP

Bequem und hygienisch, helfen die Chiltern Invadex Duschklappsitze beim Erreichen größerer Selbständigkeit und Sicherheit beim Duschen.

#### Maximale Belastung

Ohne Stützfüße 65kg, abhängig von Wandbeschaffenheit  
Mit Stützfüßen 200kg

# Technische Angaben zu den Klappsitzen

## Sitzvarianten

Ovale Öffnung, Hufeisen-Pflegeöffnung in 3 verschiedenen Größen, klein mittelgroß oder groß, oder wahlweise durchgehend gepolstert.

## Arm- und Rückenstütze

Modelle mit Arm- und Rückenstütze gewähren besondere Sicherheit

## Einfache Installation

Die Klappsitze sind einfach und sicher zu montieren: bei schwachen Wänden ist ein zusätzliches Modul Der SUREFIX erhältlich, das eine durchgehende Befestigung ermöglicht.

Aus dieser Vielfalt kann sich jeder Benutzer den passenden Sitz auswählen

## Hygienisch - Polypropylen gewährt eine Sicherheit von Bakterienwachstum

## Verstellbare Fußhöhe - Modelle mit Stützfüßen können bis zu 50 mm in der Höhe dem Benutzer individuell angepasst werden




## Technische Daten Abmessungen in mm

	A	B	C	D	E	F	G
W13SH/S	87	445	-	450	445	430 x 130	-
W13MH/S	87	445	-	450	445	430 x 130	-
W13LH/S	87	445	-	450	445	430 x 130	-
W13LSH/S	90	390	460-510	615	445	-	283
W13LMH/S	90	390	460-510	615	445	-	283
W13LLH/S	90	390	460-510	615	445	-	283
W13FP	87	420	-	450	445	420 x 127	-
W13LFP	90	390	460-510	615	445	-	283
W13SAP	87	420	-	450	445	420 x 127	-
W13MAP	87	420	-	450	445	420 x 127	-
W13LAP	87	420	-	450	445	420 x 127	-
W13ALSAP	90	390	460-510	615	445	-	283
W13ALMAP	90	390	460-510	615	445	-	283
W13ALLAP	90	390	460-510	615	445	-	283
W14L	90	390	460-510	615	600	420 x 127	-
W17	87	456	-	500	445	420 x 127	-
W18	93	415	460-510	615	445	-	283
W19	93	415	460-510	615	445	-	283
W19PFP	145	390	460-510	615	445	-	283
W19PSH/S	145	390	460-510	615	445	-	283
W19PMH/S	145	390	460-510	615	445	-	283
W19PLH/S	145	390	460-510	615	445	-	283
W19PSAP	145	390	460-510	615	445	-	283
W19PMAP	145	390	460-510	615	445	-	283
W19PLAP	145	390	460-510	615	445	-	283


## Auswahlmöglichkeiten

Gepolsterte Sitze sind in verschiedensten Ausführungen wie unten zu sehen, erhältlich



Setzen Sie sich bitte mit ihrem Regionalhändler in Verbindung

Ausführungen mit Stützfüßen



Ausführungen ohne Stützfüße

